

PRODUKTBLAD



Konstruktion och funktion

Larmtryckknappen är utformad för att manuellt aktivera ett brand- eller utrymningslarm.

Larmtryckknappen är tillverkad i röd plast och avsedd för väggmontage. Den finns i två olika modeller för inomhus- respektive utomhusmontage.

Den kan monteras både utanpåliggande och infälld. För att förhindra oavsiktlig aktivering kan larmtryckknappen kompletteras med ett skyddslock i plast.

Brandlarmet aktiveras snabbt och enkelt genom att lyfta upp skyddslocket och trycka in knappen. Detta skickar en signal till brandlarmcentralen som aktiverar brand- och/eller utrymningslarmet. Knappens vita yta roterar vid aktivering och visar en svart och gulrandig yta som indikerar att den är aktiverad. LED-indikeringen lyser även rött.

Hållbar och enkel återställning

För att återställa en aktiverad larmtryckknapp används den nya test-/återställningsnyckeln från Apollo. Den sätts in på framsidan av knappen och vrids runt medsols tills ett klick hörs och knappens gul-svarta yta blir helt vit igen.

Eftersom inget glas behöver krossas för att aktivera larmet behöver inte heller några reservdelar bytas ut.

Trefärgs LED-indikering för snabb statuskontroll

Den inbyggda trefärgade lysdiodindikeringen lyser rött vid larm, gult vid fel och blinkar grönt vid protokollaktivitet. Larmtryckknappens konstruktion gör att indikeringen har 170° synlighet.

Larmtryckknappen används för manuell aktivering av brandlarm. Modellen är avsedd för adresserbara brandlarmsystem.

Varje enhet i ett adresserat system har sin unika adress. Från brandlarmcentralen är det enkelt att direkt se vilken larmtryckknapp som är aktiverad och var den finns. Det innebär fördelar vid både utrymning och räddningsinsats.

Larmtryckknappen finns även i kapslat utförande och är då lämplig för installation utomhus.

Placering

En larmtryckknapp bör finnas på varje våningsplan samt vid utrymningsvägar. Gångavståndet får inte vara över 30 meter för att uppfylla kraven för utrymningslarm.

Kapslad modell för utomhusbruk

Larmtryckknappen finns även i kapslat utförande och är då vattentät och lämplig för montering utomhus eller i känsliga miljöer.



Godkännanden

Larmtryckknapparna är testade och godkända enligt EN54 samt SBSC, Svensk Brand & Säkerhetscertifiering.

Tekniska data

Modell	Standard	Kapslad
Artikelnummer	18-0009-20	18-0009-22
Driftspänning	17 - 35 VDC	17 - 28 VDC
Drifttemperatur	-40 till +70° C	-30 till +70° C
Max luftfuktighet	0 - 95% ej kondenserande	0 - 95% ej kondenserande
Strömförbrukning vid		
- viloläge	0,1 mA	0,1 mA
- larm	4 mA	4 mA
- uppstart (1s typ)	1 mA	1 mA
LED-indikering	Röd – larm Gul – fel Grön – blinkar vid protokoll aktivitet	Röd – larm Gul – fel Grön – blinkar vid protokoll aktivitet
Mått (HxBxD)	90 x 90 x 63 mm	114 x 114 x 74 mm
Vikt	180 g	325 g
Protokoll	XP95, Discovery och CoreProtocol®	XP95, Discovery och CoreProtocol®
Kapslingsklass	IP 44	IP 67
Godkännanden	EN54-11/17, SBSC	EN54-11/17, SBSC



Skyddslock för larmtryckknapp

Tillbehör

Som tillbehör finns testnycklar och skyddslock att beställa separat. Vid beställning av en larmtryckknapp ingår en testnyckel.

Modell	Standard	Kapslad
Testnyckel	18-0009-29	18-0009-29
Skyddslock	18-0013-22	18-0013-22