


PRODUKTBLAD



Användningsområde

Brandgasventilatorer med elektrisk öppning via hållmagnet möjliggör öppning från centralt placerad styrenhet eller via tryckknapp.

Låsbart skåp

Skåpet är tillverkat i stål och är ytbehandlat med grå hammarlack. Det kan monteras både utanpåliggande och infällt. Skåp för infällt montage lagerhålls ej men kan beställas.

Tryckknappen monteras i skåpet som öppnas med brandkårsnyckel för att förhindra felaktig användning.



Ett manöverskåp med inlåst brytare är ett lämpligt alternativ i trapphus och på offentliga platser där man vill undvika att andra än räddningstjänsten aktiverar brandventilationen.

Manöverskåpet öppnas med brandkårsnyckel för att nå den återfjädrande brytaren som öppnar brandventilationen.

Skåpet finns både som utanpåliggande och för infällt montage.

Locket är försett med en skylt "Röklucka".

Dimensioner

Varianter	Skåp för utanpåliggande montage	Skåp för infällt montage
Bredd	155 mm	125 mm
Höjd	225 mm	200 mm
Djup	40 mm	50 mm
Lockets mått	-	180 x 245 mm.

Artikelnummer

Manöverskåp utanpåliggande: 19-7005-15

Återfjädrande strömbrytare: 19-7005-62